

IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| Référence | 1068950000 |
| Type | IE-PIC-HYB-S-0,75-300 |
| GTIN (EAN) | 4032248823109 |
| Qté. | 300 Pièce |

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.27 g |
|-----------|--------|

Températures

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement |
| Température de pose | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Blindage | non blindé | Catégorie | autres |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 0,75 mm ² | Section de raccordement du conducteur, min. | 0,75 mm ² |

| | |
|----------------|-------|
| Raccordement 2 | Crimp |
|----------------|-------|

Propriétés électriques

| | |
|------------------|------|
| Tension nominale | 24 V |
|------------------|------|

Note importante

| | |
|-----------------------------|---|
| Informations sur le produit | Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14 |
|-----------------------------|---|


IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Pince à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTF HYB | Version |
| Référence | 1119580000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0,08mm ² , 1mm ² , Sertissage |
| GTIN (EAN) | 4032248900626 | FoderB |
| Qté. | 1 ST | |