

IE-BIC-HYB-P-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Version	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Référence	1068970000
Type	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Qté.	300 Pièce

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.29 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales


Blindage	non blindé	Catégorie	autres
Section de raccordement du conducteur, 0,75 mm ² souple, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,75 mm ² souple, min.	
Raccordement 2	Crimp		

Propriétés électriques

Tension nominale	24 V
------------------	------

Note importante

Informations sur le produit	Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14
-----------------------------	---

Dessin coté

Accessories

Crimping tools



Pince à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF HYB	Version
Référence	1119580000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0,08mm ² , 1mm ² , Sertissage
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderB
Qté.	1 ST	