


WAH 70/KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

Version	Blocs de jonction à tige, Capot de protection, beige, 30.5 mm
Référence	1070360000
Type	WAH 70/KU
GTIN (EAN)	4008190191054
Qté.	20 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-12-31T00:00:00+01:00

WAH 70/KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1.1811 inch
Hauteur	64 mm	Hauteur (pouces)	2.5197 inch
Largeur	30.5 mm	Largeur (pouces)	1.2008 inch
Poids net	7.15 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct
Version à l'épreuve de l'explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polyamide 66	Couleur	beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Dimensions

Pas en mm (P)	32.00 mm
---------------	----------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------