

**WAD 4 GE BED****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

**Informations générales de commande**

Version	Protection de bloc de jonction, jaune, PA 66, Hauteur: 19.8 mm, Largeur: 4.5 mm, Profondeur: 9.6 mm, V-2
Référence	<a href="#">1072000000</a>
Type	WAD 4 GE BED
GTIN (EAN)	4008190446109
Qté.	50 Pièce

**WAD 4 GE BED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	9.6 mm	Profondeur (pouces)	0.378 inch
Hauteur	19.8 mm	Hauteur (pouces)	0.7795 inch
Largeur	4.5 mm	Largeur (pouces)	0.1772 inch
Poids net	0.24 g		

**Températures**

Température ambiante	-5 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
----------------------	---------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max. 100 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Autres caractéristiques techniques**

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct
Version à l'épreuve de l'explosion	Non		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	PA 66	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

**Caractéristiques du système**

Version	pour bornes
---------	-------------

**Dimensions**

Pas en mm (P)	4.00 mm
---------------	---------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------