

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

Version	Bride hybride, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence	1072900000
Type	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Qté.	10 Pièce

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	55.47 g
-----------	---------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales


Section de raccordement du conducteur, AWG 20 souple, max. (AWG)	Section de raccordement du conducteur, AWG 27 souple, min. (AWG)
Blindage	Boîtier complet 360°
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Section de raccordement du conducteur, 0,08 mm ² souple, min.	Section de raccordement du conducteur, 0,75 mm ² souple, max.
Diamètre de la gaine, min.	Diamètre de la gaine, max.
Degré de protection	IP67
Raccordement 1	Hybride (Q10)
Type de montage	2 vis
Cycles d'enfichage	500
Raccordement 2	Sertissage

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Nº de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Résistance de passage	<10 mΩ	Courant nominal	3 A par contact
-----------------------	--------	-----------------	-----------------

Drawings**Découpe de montage**

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Hybrid**

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Type	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Version
Référence	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Qté.	300 ST	
Type	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Version
Référence	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qté.	300 ST	
Type	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Version
Référence	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Qté.	300 ST	

Crimping tools

Pince à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF HYB	Version
Référence	1119580000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0,08mm ² , 1mm ² , Sertissage
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderB
Qté.	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Câble hybride**

Produits vendus au mètre, câbles de cuivre hybrides, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

**Informations générales de commande**

Type	IE-C5DHAG-MW	Version
Référence	1172250000	Câble de raccordement, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B),
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, Au mètre à partir de 110 m
Qté.	110 M	

Capuchons de protection contre la poussière

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

**Informations générales de commande**

Type	IE-BP-V14P	Version
Référence	1058310000	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qté.	10 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Sets - hybrid**

Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V14M-HYB-10P	Version
Référence	1072910000	Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Qté.	10 ST	