

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

Version	Bride hybride, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence	1072900000
Type	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Qté.	10 Pièce

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Poids net 55.47 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Section de raccordement du conducteur, AWG 20 souple, max. (AWG)	Section de raccordement du conducteur, AWG 27 souple, min. (AWG)
Blindage Boîtier complet 360°	Matériau de base du boîtier Zinc injecté sous pression
Catégorie Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² souple, max.
Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm ² souple, min.	Diamètre de la gaine, max. 10 mm
Diamètre de la gaine, min. 5 mm	Type de montage 2 vis
Degré de protection IP67	Cycles d'enfichage 500
Raccordement 1 Hybride (Q10)	Raccordement 2 Sertissage


Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus) E316369
--	----------------------------------

Propriétés électriques

Résistance de passage <10 mΩ	Courant nominal 3 A par contact
------------------------------	---------------------------------

Découpe de montage



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Hybrid

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



Informations générales de commande

Type	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Version	
Référence	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248915477		
Qté.	300 ST		
Type	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Version	
Référence	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869114		
Qté.	300 ST		
Type	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Version	
Référence	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823956		
Qté.	300 ST		

Crimping tools



Pincés à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF HYB	Version	
Référence	1119580000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.08mm ² , 1mm ² , Sertissage	
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderB	
Qté.	1 ST		

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Câble hybride



Produits vendus au mètre, câbles de cuivre hybrides, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Informations générales de commande

Type	IE-C5DHAG-MW	Version	
Référence	1172250000	Câble de raccordement, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B),	
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, Au mètre à partir de 110 m	
Qté.	110 M		

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V14P	Version	
Référence	1058310000	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Qté.	10 ST		


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

Sets - hybrid



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V14M-HYB-10P	Version	
Référence	1072910000	Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
Qté.	10 ST		