

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Référence | 1072910000 |
| Type | IE-PS-V14M-HYB-10P |
| GTIN (EAN) | 4032248831128 |
| Qté. | 10 Pièce |

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Nº de certificat (cULus) | E316369 |

Dimensions et poids

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 61.81 g |
|-----------|---------|

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Caractéristiques générales

| | |
|--|--|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 20 ouple, max. (AWG) | Section de raccordement du conducteur, AWG 27 ouple, min. (AWG) |
| Blindage | Boîtier complet 360° |
| Diamètre de l'isolation, max. | 1.05 mm |
| Catégorie | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm ² ouple, min. | Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² ouple, max. |
| Diamètre de la gaine, min. | Diamètre de la gaine, max. |
| Cycles d'enfichage | Degré de protection |
| Raccordement 2 | Raccordement 1 |

Normes générales

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 | Nº de certificat (cULus) | E316369 |
|---------------------|--|--------------------------|---------|


Propriétés électriques

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Résistance de passage | <10 mΩ | Courant nominal | 3 A par contact |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Dessin coté**

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hybrid



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | IE-PIC-HYB-S-0,2-300 | Version |
| Référence | 1135150000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248915347 | |
| Qté. | 300 ST | |
| Type | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 | Version |
| Référence | 1096180000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 | |
| Qté. | 300 ST | |
| Type | IE-PIC-HYB-S-0,75-300 | Version |
| Référence | 1068950000 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823109 | |
| Qté. | 300 ST | |

Crimping tools



Pince à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD
 • Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 • Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
 • Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HTF HYB | Version |
| Référence | 1119580000 | Presse, Pince à sertir les contacts, 0,08mm ² , 1mm ² , Sertissage |
| GTIN (EAN) | 4032248900626 | FoderB |
| Qté. | 1 ST | |

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Câble hybride

Produits vendus au mètre, câbles de cuivre hybrides, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-C5DHAG-MW | Version |
| Référence | 1172250000 | Câble de raccordement, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B), |
| GTIN (EAN) | 4032248964543 | PVC, Au mètre à partir de 110 m |
| Qté. | 110 M | |

Capuchons de protection contre la poussière

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | IE-PP-V14P | Version |
| Référence | 1058280000 | Capot de protection boîtier |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | |
| Qté. | 10 ST | |

Hybrid

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14




Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Type | IE-PI-HYB-10P | Version |
| Référence | 1068990000 | Insert, for plug insert, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823963 | |
| Qté. | 1 ST | |

Accessories

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ESG 9/11 K MC NE WS | Version |
| Référence | 1857440000 | ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 11 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | 66, Couleur: blanc, autoadhésif |
| Oté. | 200 ST | |

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Sets - hybrid**

Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ | Version |
| Référence | 1072900000 | Bride hybride, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| GTIN (EAN) | 4032248831111 | |
| Qté. | 10 ST | |