

Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

Version	Connecteur hybride, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence	1072910000
Type	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Qté.	10 Pièce

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	61.81 g
-----------	---------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Section de raccordement du conducteur, AWG 20 souple, max. (AWG)	Section de raccordement du conducteur, AWG 27 souple, min. (AWG)		
Blindage	Boîtier complet 360°	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, max.	1.05 mm	Diamètre de l#92isolation, min.	0.85 mm
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² souple, max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.08 mm ² souple, min.		Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enchâssage	500	Raccordement 1	Hybride (Q10)
Raccordement 2	Sertissage		

Normes générales


Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	----------------------------------------------	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Résistance de passage	<10 mΩ	Courant nominal	3 A par contact
-----------------------	--------	-----------------	-----------------

Dessins

Dessin coté



IE-PS-V14M-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Hybrid

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



Informations générales de commande

Type	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Version
Référence	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Qté.	300 ST	
Type	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Version
Référence	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Qté.	300 ST	
Type	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Version
Référence	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Qté.	300 ST	

Crimping tools



Pincés à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF HYB	Version
Référence	1119580000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.08mm ² , 1mm ² , Sertissage
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderB
Qté.	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Câble hybride



Produits vendus au mètre, câbles de cuivre hybrides, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Informations générales de commande

Type	IE-C5DHAG-MW	Version	
Référence	1172250000	Câble de raccordement, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B),	
GTIN (EAN)	4032248964543	PVC, Au mètre à partir de 110 m	
Qté.	110 M		

Capuchons de protection contre la poussière




Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V14P	Version	
Référence	1058280000	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Qté.	10 ST		

Hybrid



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Type	IE-PI-HYB-10P	Version	
Référence	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823963		
Qté.	1 ST		


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications


Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 ST	

Pièces opposées

Sets - hybrid



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
hybride

Informations générales de commande

Type	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Version	
Référence	1072900000	Bride hybride, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831111		
Qté.	10 ST		