

H0,5/18D W


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, blanc
Référence	1076990000
Type	H0,5/18D W
GTIN (EAN)	4032248834624
Qté.	500 Pièce
Emballage	en vrac

H0,5/18D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E354986

Dimensions et poids

Poids net	0.09 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur blanche	Version	Norme
--------------------------	---------------------------------	---------	-------

Embouts

Diamètre de la surface des contacts (D1)	1 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Diamètre de la collerette (D2)	2.6 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0.25 mm
L1 en mm	18.00 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, max.	
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0.15 mm	Désignation militaire	T 20A 003 A
Longueur de dénudage	14 mm	Section de raccordement du conducteur 0.5 mm ²	
Couleur	DIN		

Dessins

Dessin

