

## IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106  
Var.5 en métal avec insert RJ45

### Informations générales de commande

Version	Connecteur RJ45 sans outil, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	<a href="#">1077300000</a>
Type	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	79 g
-----------	------

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Diamètre de l#92isolation, min.	0.85 mm	Diamètre de l#92isolation, max.	1.6 mm
Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Surface du contact	Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64 mm	Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm
Classification MICE M	M3	Classification MICE I	I3
Classification MICE C	C1	Classification MICE E	E3
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Blindage	Contact de blindage 360°	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750	Capacité de nouveau raccordement	≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)

## Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-5 1	Installations de câblage de communication spécifiques à l'application	Manuel d'installation PROFINET
---------------------	--	---	--------------------------------


## Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	--	----------------

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté**



## Accessoires

### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

### Informations générales de commande

Type	IE-PP-V05M	Version	
Référence	<a href="#">1968920000</a>	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Qté.	10 ST		