

CC 30/60 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire



La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantesPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 60 mm, Rouge |
| Référence | 1085430000 |
| Type | CC 30/60 K MC NE RT |
| GTIN (EAN) | 4032248850921 |
| Qté. | 30 Pièce |

CC 30/60 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1.2 mm | Profondeur (pouces) | 0.0472 inch |
| Hauteur | 30 mm | Hauteur (pouces) | 1.1811 inch |
| Largeur | 60 mm | Largeur (pouces) | 2.3622 inch |
| Poids net | 4.77 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte 0.033 kg CO2 eq. |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Caractéristiques générales

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|--|--|
| Adhésif | Bande adhésive double-face | | | | |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 2 | | | | |
| Version | autoadhésif | | | | |
| Largeur | 60 mm | | | | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | | | | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 60 °C | | | | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | | | | |
| Couleur | Rouge | | | | |
| Halogène | Non | | | | |
| Matériau de base | Polyamide 66 | | | | |
| Caractères imprimés | sans | | | | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | MultiCard | | | |
| Industries recommandées | Machines | | | | |
| imprimante compatible | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Device markers | | | | |
| plage de température d'utilisation | -40...60 °C | | | | |

Repérage d'équipements et appareillages

| | |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

CC 30/60 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



CC 30/60 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessoires****Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ETO CC 30/60 TRANSPAR. | Version |
| Référence | 1934440000 | ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248590971 | |
| Qté. | 10 ST | |