

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Prolongateur, version FreeCon pour connecteurs débrochables PushPull Var.4 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, FreeCon, RJ45, Connecteur, IP65
Référence	1122710000
Type	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Qté.	1 Pièce

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Profondeur	28.2 mm	Profondeur (pouces)	1.1102 inch
Hauteur	52 mm	Hauteur (pouces)	2.0472 inch
Largeur	41 mm	Largeur (pouces)	1.6142 inch
Poids net	243.48 g		

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Caractéristiques générales

Couleur	argent	Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Protection : zinc coulé en matrice, peint
Type de montage	Montage par vis	Degré de protection	IP65
Cycles d'enfichage	750		

Caractéristiques techniques prolongateur RJ45

Charge de courant (prolongateur RJ45)	1 A	Rigidité diélectrique, contact - contact, min. (prolongateur RJ45)	≥ 1000 V DC
Matériau de base du boîtier (prolongateur RJ45)	Zinc injecté sous pression	Catégorie (prolongateur RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Résistance d'isolation (prolongateur RJ45)	> 500 MΩ	Résistance à la tension, contact - blindage, max. (prolongateur RJ45)	≥ 1500 V DC
Résistance de contact (prolongateur RJ45)	≤ 20 mΩ		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Courant admissible à 50 °C	1 A
----------------------------	-----

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V04P	Version	
Référence	1963900000	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Qté.	10 ST		

Sets - RJ45



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert
RJ45

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Version	
Référence	1963160000	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC	
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)	
Qté.	10 ST		