

**IE-CD-V04PRJ-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Prolongateur, version FreeCon pour connecteurs débrochables PushPull Var.4 selon CEI 61076-3-106 en métal

**Informations générales de commande**

Version	Prise de raccordement, FreeCon, RJ45, Connecteur, IP65
Référence	<a href="#">1122710000</a>
Type	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Qté.	1 Pièce

**IE-CD-V04PRJ-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E316369

**Dimensions et poids**

Profondeur	28.2 mm	Profondeur (pouces)	1.1102 inch
Hauteur	52 mm	Hauteur (pouces)	2.0472 inch
Largeur	41 mm	Largeur (pouces)	1.6142 inch
Poids net	243.48 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Caractéristiques générales**

Couleur	argent	Matériau de base du boîtier	Profil en aluminium, Protection : zinc coulé en matrice, peint
Type de montage	Montage par vis	Degré de protection	IP65
Cycles d'enfichage	750		

**Caractéristiques techniques prolongateur RJ45**

Charge de courant (prolongateur RJ45)	1 A	Rigidité diélectrique, contact - contact, min. (prolongateur RJ45)	≥ 1000 V DC
Matériau de base du boîtier (prolongateur RJ45)	Zinc injecté sous pression	Catégorie (prolongateur RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Résistance d'isolation (prolongateur RJ45)	> 500 MΩ	Résistance à la tension, contact - blindage, max. (prolongateur RJ45)	≥ 1500 V DC
Résistance de contact (prolongateur RJ45)	≤ 20 mΩ		

**Normes générales**

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Nº de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------

**IE-CD-V04PRJ-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Propriétés électriques**

Courant admissible à 50 °C	1 A
----------------------------	-----

**IE-CD-V04PRJ-C-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Capuchons de protection contre la poussière**

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

**Informations générales de commande**

Type	IE-BP-V04P	Version
Référence	<a href="#">1963900000</a>	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248646326	
Qté.	10 ST	

**Sets - RJ45**

Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert RJ45

**Informations générales de commande**

Type	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Version
Référence	<a href="#">1963160000</a>	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
Qté.	10 ST	