

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Supports USB pour FrontCom ®

Informations générales de commande

Version	Insert USB, Insert d'embase, type AB
Référence	1131380000
Type	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E471884

Dimensions et poids

Poids net 12.3 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

-40 °C...70 °C

Humidité Humidité relative de 0 à 93 %

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Type de produit	Insert USB	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Type d'insert	Insert de données SteadyTec		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	USB A	Raccordement 2	USB B
Description de l'article	Insert d'embase, type AB	Circuit	Typ A-B
Couleur	noir	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	≥ 1500

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B	Norme de connecteur	IEC 61076-3-107
N° de certificat (cULus)	E471884		

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 30 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 500 V DC
Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ	Courant admissible jusqu'à 90 °C	3 A

Caractéristiques techniques

Note importante

Informations sur le produit

Supports USB pour FrontCom ®

Dessins

Dessin coté

