IE-BI-USB-AB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Supports USB pour FrontCom ®

Informations générales de commande

Version	Insert USB, Insert d'embase, type AB	
Référence	<u>1131380000</u>	
Туре	IE-BI-USB-AB	
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qté.	1 Pièce	

IE-BI-USB-AB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments	CUL US ONV		
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Nº de certificat (cULus)	E471884		
Dimensions et poids			
Poids net	12.3 g		
Températures			·
	,		
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose		Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Conformité environneme	ntale du produit		'
Caratra de conformeia Della	Confermentia		
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption	0.1.0/can naida	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	U, I % en polas	
Classifications			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90	2021001110	27 110000
Caractéristiques générale	98		,
Type de produit	Insert USB	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Type d'insert	Insert de données SteadyTec		
Caractéristiques générale	es		
	1100.4	D 1 10	1100.0
Raccordement 1	USB A	Raccordement 2	USB B
Description de l'article Couleur	Insert d'embase, type AB	Circuit Humidité	Typ A-B Humidité relative de 0 à 93
Couleur	non	numate	%
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 VO	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	≥ 1500
Normes générales			
Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B	Norme de connecteur	IEC 61076-3-107
Nº de certificat (cULus)	E471884	Norme de connecteur	120 0 10 / 0-3-10 /

Date de création 30.10.2025 06:07:11 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

IE-BI-USB-AB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 30 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage ≥ 500 V DC
Résistance d'isolation	≥ 1000 MΩ	Courant admissible jusqu'à 90 °C 3 A

Note importante

Informations sur le produit	Supports USB pour FrontCom ®

Niveau du catalogue / Dessins

IE-BI-USB-AB




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-BI-USB-AB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

informations generales de commande		
Туре	LIF 1,5F288 R	Version
Référence	9200520000	Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qté.	100 ST	

Niveau du catalogue / Dessins 5