



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

Informations générales de commande

Version	Contact à sertir, Pour insert connecteur, Hybride
Référence	1135150000
Type	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915347
Qté.	300 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	0.27 g
-----------	--------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Blindage	non blindé	Catégorie	autres
Section de raccordement du conducteur, 0,2 mm ² souple, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,08 mm ² souple, min.	
Raccordement 2	Crimp		

Propriétés électriques

Tension nominale	24 V
------------------	------

Note importante

Informations sur le produit	Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14
-----------------------------	---

Dessins

Dessin coté

