

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Outil manuel à couper pour canaux de câblage et couverts ; jusqu'à 125 mm de largeur et une épaisseur de paroi de 2,5 mm. Uniquement pour des plastiques non renforcés par des matières de remplissage

- Coupe sans bavure
- Butée de conducteur (1 000 mm) avec guide pour coupe à dimension précise
- Appareil de table pour montage sur établi ou poste de travail similaire
- Lame durcie en acier spécial

Informations générales de commande

Version	Dispositif de coupe de conduites de câbles
Référence	1137530000
Type	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	290 mm	Profondeur (pouces)	11.4173 inch
Hauteur	285 mm	Hauteur (pouces)	11.2204 inch
Largeur	280 mm	Largeur (pouces)	11.0236 inch
Poids net	305 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Outils à couper

Largeur de coupe max.	125 mm
-----------------------	--------