

CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire



La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantesPour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 54 x 85 mm, Support Logimark-H, selon demande du client
Référence	1138460000
Type	CC 85/54 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248919918
Qté.	2 Pièce

CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.8 mm	Profondeur (pouces)	0.0315 inch
Hauteur	54 mm	Hauteur (pouces)	2.126 inch
Largeur	85 mm	Largeur (pouces)	3.3464 inch
Poids net	9 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.050 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Procédé d'impression	Laser MC				
Version	Enfichable				
Largeur	85 mm				
Classe d'infiammabilità selon UL 94	V-2				
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C				
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C				
Couleur	selon demande du client				
Halogène	Non				
Matériau de base	Polyamide 66				
Couleur d'impression	noir				
Caractères imprimés	Nécessite M-Print PRO File				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard			
Industries recommandées	Machines				
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2				
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Device markers				
plage de température d'utilisation	-40...100 °C				
Application / fabricant	Support Logimark-H				

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



CC 85/54 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

Type	CC-H 85/54 SW	Version
Référence	1631640001	ClipCard, Accessoires, 90 x 58 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190465254	
Qté.	20 ST	
Type	CC-H 85/54 GR	Version
Référence	1631640002	ClipCard, Accessoires, 90 x 58 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190465261	
Qté.	20 ST	
Type	CC-H 85/54 BG	Version
Référence	1631640003	ClipCard, Accessoires, 90 x 58 mm, Beige foncé
GTIN (EAN)	4008190465292	
Qté.	20 ST	
Type	CC-HO 85/54 SW	Version
Référence	1603290000	ClipCard, Accessoires, 90 x 58 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190188306	
Qté.	20 ST	