

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Version	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Référence	1170060000
Type	SAI-M23-BE-9
GTIN (EAN)	4032248962112
Qté.	1 Pièce

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E344862

Dimensions et poids

Poids net 5 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	9	Codage	aucune
Type de raccordement	Raccordement à sertir	Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT
Tension nominale	200 V	Cycles d'enfichage	> 1000
Degré de pollution	3	Courant nominal	Contact 2 mm = 20 A, Contact 1 mm = 8 A
Type de contact	Femelle	Possibilités de codage pour les inserts du signal M23	Codage H, Codage N, Codage S, Codage X, Codage Y


SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Affectation des broches



Dessin coté



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1,5



SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

2 mm




Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
 Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Version	
Référence	1170260000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962099		
Qté.	50 ST		

1 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
 Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Version	
Référence	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248926152		
Qté.	50 ST		
Type	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Version	
Référence	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962075		
Qté.	50 ST		
Type	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Version	
Référence	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962174		
Qté.	50 ST		

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

...pour M23



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Version
Référence	1203960000	Outil de pression pour contacts de signalisation, Sertissage avec 4 empreintes
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qté.	1 ST	

Boîtier standard



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-GS-11/17	Version
Référence	1299390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-GS-7/12	Version
Référence	1995840000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-GSW-S-7/12	Version
Référence	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
Qté.	1 ST	
Type	SAI-M23-KS-7/12	Version
Référence	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
Qté.	1 ST	
Type	SAIL-M23-KSW-7/12	Version
Référence	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
Qté.	1 ST	

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SAIE-M23-S-EM	Version
Référence	1169970000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
Qté.	1 ST	
Type	SAIE-M23-S-HW	Version
Référence	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
Qté.	1 ST	
Type	SAIE-M23-S-RM	Version
Référence	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
Qté.	1 ST	
Type	SAIE-M23-S-VW	Version
Référence	1169940000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
Qté.	1 ST	