

### Similaire à l'illustration



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

### Informations générales de commande

Version	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Référence	<a href="#">1170420000</a>
Type	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0
GTIN (EAN)	4032248962334
Qté.	50 Pièce

## SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (UR)	E344862

## Dimensions et poids

Longueur	23.6 mm	Longueur (pouces)	0.9291 inch
Poids net	0.92 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Surface du contact	doré	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Résistance d'isolation	> 1010 $\Omega$	Matériau des contacts	Alliage cuivre et zinc
Section de raccordement du conducteur, 4 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm <sup>2</sup> min.	
Cycles d'enfichage	> 1000	Type de contact	Femelle

## Réglages concernant Pince à sertir SAI M23

Réglages de la pince à sertir SAI M23	Pince à sertir	1203840000	
	Réglage du positionneur	8	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Section du conducteur 2.50 mm <sup>2</sup>	
		Réglage des mâchoires 1.47 de sertissage	
		Section du conducteur 4.00 mm <sup>2</sup>	
	Réglage des mâchoires 1.6 de sertissage		

**Dessin**



## SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### ...pour M23



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

### Informations générales de commande

Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Version
Référence	<a href="#">1203840000</a>	Outil de pression pour le signal et les contacts de puissance,
GTIN (EAN)	4032248986934	Sertissage avec 4 empreintes
Qté.	1 ST	
Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Version
Référence	<a href="#">1203960000</a>	Outil de pression pour contacts de signalisation, Sertissage avec 4
GTIN (EAN)	4050118000764	empreintes
Qté.	1 ST	