

**TW PRV4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

**Informations générales de commande**

Version	Série P, Séparateur, gris, 2 mm, sans repérage
Référence	<a href="#">1173700000</a>
Type	TW PRV4
GTIN (EAN)	403224896134
Qté.	10 Pièce

**TW PRV4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	41.1 mm	Profondeur (pouces)	1.6181 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	4.57 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	125 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

**Autres caractéristiques techniques**

enclipsable	Oui
-------------	-----

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	Polycarbonate	Couleur	gris
Classe d'infiammabilità selon UL 94	V-0		

**Caractéristiques du système**

Version	sans repérage	Nombre d'étages	4
---------	---------------	-----------------	---

**TW PRV4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

