


AP 100 OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité, RS 100 Orange, Plaque d'extrémité des deux côtés, Largeur: 27.2 mm
Référence	1185060000
Type	AP 100 OR 1665
GTIN (EAN)	4008190003586
Qté.	20 Pièce

AP 100 OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	23.8 mm	Profondeur (pouces)	0.937 inch
Hauteur	108.2 mm	Hauteur (pouces)	4.2598 inch
Largeur	27.2 mm	Largeur (pouces)	1.0709 inch
Poids net	7.05 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Matériau isolant	PA 66
Groupe de matériaux isolants	I	Surface	non traité
Matériau de base	PA 66	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI

Caractéristiques générales

Couleur	Orange	Degré de protection	IP20 en condition installée
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 2000	Possibilité d'enrobage	Non



AP 100 OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

RAIL MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)




AP 100 OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RS 100 - Logement profilé



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard. Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction. Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Type	PTSC KB40X14	Version
Référence	4019420000	Vis de fixation (bloc de jonction), 0.00 mm, Acier, Profondeur: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Largeur: 16.9 mm, Hauteur: 7 mm
Qté.	100 ST	