

VPS M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les bouchons d'obturation de la série VP constituent une méthode pour remplir les entrées inutilisées dans les équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | VP (bouchon aveugle Klippon Ex avec tête en champignon), Bouchons obturateurs, droit, M 50 x 1,5, 16 mm, Acier inox 1.4404 |
| Référence | 1188740000 |
| Type | VPS M50-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118237160 |
| Qté. | 6 Pièce |

VPS M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| Hauteur | 21.5 mm | Hauteur (pouces) | 0.8465 inch |
| Largeur | 59 mm | Largeur (pouces) | 2.3228 inch |
| Longueur | 21.5 mm | Longueur (pouces) | 0.8465 inch |
| Diamètre | 50 mm | Épaisseur du paroi, min. | 0.5 mm |
| Épaisseur du paroi, max. | 15 mm | Poids net | 338.55 g |

Températures

Température de fonctionnement -50 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Diamètre de la tête | 59.00 mm | Joint torique | Silicone |
| Couple de serrage | 100 Nm | Silicone | Oui |
| Pas de vis | 1.5 mm | Halogène | sans halogène |
| Normes | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Tenue aux chocs | 7.00 J |
| Degré de protection | IP66, IP68 | Presse-étoupe | M 50 |
| Matériau de base | Acier inox 1.4404 | Diamètre du joint d'étanchéité | 50.00 mm |
| Filetage (extérieur) | M 50 x 1,5 | Longueur du filetage | 16 mm |
| Type de protection contre l'ignition | Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue | Notice d'installation | Voir les instructions de montage |
| Six pans creux | 10 mm | | |

Numéros de certificat du presse-étoupe

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Identification | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC) | 2020322313000069 |
| Certificat N° (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

VPS M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Contre-écrous en acier inox, finition naturelle



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | SKMUS M50-W | Version | |
| Référence | 1185730000 | SKMU SS (contre-écrou en acier inoxydable), Contre-écrou, M 50, 5.3 | |
| GTIN (EAN) | 4050118233773 | mm, Acier inox 1.4404 | |
| Qté. | 30 ST | | |

Rondelle plate en nylon - GWDR



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Type | GWDR M50-W | Version | |
| Référence | 1185650000 | fermé, M 50, Nylon 6 | |
| GTIN (EAN) | 4050118078312 | | |
| Qté. | 25 ST | | |