

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, IP67
Référence	1191550000
Type	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
Qté.	10 Pièce

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Profondeur	79.9 mm	Profondeur (pouces)	3.1457 inch
Hauteur	26.8 mm	Hauteur (pouces)	1.0551 inch
Largeur	22.7 mm	Largeur (pouces)	0.8937 inch
Poids net	54.24 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Version 14, SC-RJ POF	Couleur	argent
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Nº de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------


IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14



Informations générales de commande

Type	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Version
Référence	1278430000	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP67
GTIN (EAN)	4050118069136	avec boîtier
Qté.	100 ST	

Kits de sertissage

Kits de sertissage



Informations générales de commande

Type	TOOL SET IE-POF	Version
Référence	1208930000	Pince à sertir: HTX-IE-POF, Outil à dénuder: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Qté.	1 ST	

Capuchons de protection contre la poussière

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.



Informations générales de commande

Type	IE-PP-V14P	Version
Référence	1058280000	Capot de protection boîtier
GTIN (EAN)	4032248799374	
Qté.	10 ST	

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Different types are available for various manufacturers such as Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Advantages at a glance :

- Labels for universal use; clipable or adhesive depending on type
- For series installed devices, such as automatic switches, we offer ESG markings to clip onto a card support.
- Individual laser printing following specifications

For personalized printing: Please send us a file in the format of our M-Print PRO or M-Print PRO Online software (without installation) for your marking specifications.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Oté.	200 ST	