

RCZ313024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Informations générales de commande

Référence	1192710000
Type	RCZ313024
GTIN (EAN)	4032248974665
Qté.	20 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-06-30T00:00:00+02:00

RCZ313024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

UL File Number Search

[Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus)

E522350

Dimensions et poids

Poids net

10 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0

EC001437

ETIM 9.0

EC001437

ETIM 10.0

EC001437

ECLASS 14.0

27-37-16-01

ECLASS 15.0

27-37-16-01

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)

E522350

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Certificat N° (cURus)

E522350