Fiche de données

ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Version	TERMSERIES, Connexion transversale
Référence	1193690000
Type	ZQV 1.5N/R6.4/19 GE
GTIN (EAN)	4032248976645
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2021-06-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	TCC 6.4/51 OR

Fiche de données

ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	4.9 mm	Profondeur (pouces)	0.1929 inch
Hauteur	13.1 mm	Hauteur (pouces)	0.5157 inch
Largeur	119 mm	Largeur (pouces)	4.685 inch
Poids net	4.65 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Données de mesure UL

Courant nominal (UL)	10 A

Caractéristiques générales

Version	peut être coupé à dimension	Couleur	jaune

Coordination de l'isolation

Tension nominale	250 V

Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	6.40 mm


ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing



ZQV 1.5N/R6.4/19 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 14	Version
Référence	1157820000	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248945344	
Qté.	1 ST	

Outil pour couper et casser les connexions transversales



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

Informations générales de commande

Type	KT ZQV	Version
Référence	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Qté.	1 ST	

Type	WAW 1 NEUTRAL	Version
Référence	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Qté.	1 ST	