

SAI M23 CRIMPING TOOL 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Outil de pression pour le signal et les contacts de puissance, Sertissage avec 4 empreintes
Référence	1203840000
Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	230 mm	Longueur (pouces)	9.0551 inch
Poids net	1146 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible	Température de fonctionnement , max.	125 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C		

Description du contact

Type de contact	Contacts décollés	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 26		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	4 mm ²	Section de l'embout, min.	0.25 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes		