

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Outil de pression pour le signal et les contacts de puissance, Sertissage avec 4 empreintes
Référence	1203840000
Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
Qté.	1 Pièce

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	230 mm	Longueur (pouces)	9.0551 inch
Poids net	1146 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Type de contact	Contacts décollés	Section du conducteur max. AWG	AWG 10
Section du conducteur min. AWG	AWG 26		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	4 mm ²	Section de l'embout, min.	0.25 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

1 mm




Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Version
Référence	1995830000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925698	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Version
Référence	1170390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962105	
Qté.	50 ST	

2 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales. Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Version
Référence	1995820000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925681	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Version
Référence	1170420000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962334	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Version
Référence	1170400000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962365	
Qté.	50 ST	
Type	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Version
Référence	1170410000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962525	
Qté.	50 ST	