Fiche de données

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Outil de pression pour contacts de signalisation, Sertissage avec 4 empreintes
Référence	1203960000
Type	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-12-31T00:00:00+01:00

Fiche de données

SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	175 mm	Longueur (pouces)	6.8898 inch
Poids net	478 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible	Température de fonctionnement , min.	-40 °C

Description du contact

Type de contact	Contacts décolletés	Section du conducteur max. AWG	AWG 13
Section du conducteur min. AWG	AWG 28		

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	2.5 mm²	Section de l'embout, min.	0.14 mm²
Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes		