

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Outil de pression pour contacts de signalisation,
	Sertissage avec 4 empreintes
Référence	<u>1203960000</u>
Туре	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimen		

Longueur	175 mm	Longueur (pouces)	6.8898 inch
Poids net	478 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

ma é a o minus a como
mecanique, sans
a a mana a milina a miti a mana a cila la
compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	Contacts décolletés	Section du conducteur max. AWG	AWG 13	
Section du conducteur min. AWG	AWG 28			

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	2.5 mm ²	Section de l'embout, min.	0.14 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage avec 4 empreintes		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

2 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Туре	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Version
Référence	1170250000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962211	
Qté.	50 ST	
Туре	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Version
Type Référence	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5 1170260000	Version Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact

1.5 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Version
Référence	<u>1170220000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962204	
Qté.	50 ST	
Туре	SAI-M23-KBC-1.556-1.0	Version
Référence	<u>1170240000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
Qté.	50 ST	
Туре	SAI-M23-KBC-1.51456	Version
Référence	<u>1170230000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
Qté.	50 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

1 mm



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande