VGM40/1-MS68 20-32 BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration









En plus de la vaste gamme de boîtiers, Weidmüller propose une variété de presse-étoupes pour un large éventail d'applications.

Les presse-étoupes en laiton, plastique et acier inoxydable répondent aux classes de protection IP les plus diverses pour convenir à tout boîtier industriel.

En fonction de la série de presse-étoupes et de l'application, les presse-étoupes sont homologués et testés selon VDE, UL, UR, cULus, DNV GL ou EN 45545.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Raccord à vis, Laiton, nickelé
Référence	<u>1205890000</u>
Туре	VGM40/1-MS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248987818
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

VGM40/1-MS68 20-32 BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

	Α	gr	én	1ei	าts
--	---	----	----	-----	-----

ROHS

Dimensions et poids	3		
Longuour	82 mm	Longueur (pouces)	3.2283 inch
Longueur Poids net	340 a	Longueur (pouces)	3.2263 IIICII

Températures

Température limite -40 °C ... 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Caractéristiques générales

Diamètre du câble extérieur, max.	32 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	20 mm
Joint torique	NBR	Degré de protection avec GWDR	IP68
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Normes	EN 45545-2:2013
Taille de clé	45 mm	Degré de protection	IP68 - 15 bars
Presse-étoupe	M 40	Matériau de base	Laiton, nickelé
Filetage (extérieur)	M 40	Longueur du filetage	8 mm

Niveau du catalogue / Dessins

Weidmüller **3**

VGM40/1-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

