

IE-PS-SCRJ1-POF


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Connecteur SCRJ, POF, IP20
Référence	1206720000
Type	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Qté.	10 Pièce

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UL) E477798

Dimensions et poids

Profondeur	51 mm	Profondeur (pouces)	2.0079 inch
Hauteur	14.7 mm	Hauteur (pouces)	0.5787 inch
Largeur	8.95 mm	Largeur (pouces)	0.3524 inch
Poids net	10 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de pose	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Matériau du fourreau anticoudage	TPE	Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF
Couleur	jaune, noir	Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0
Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	1000	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Force d'arrachement du câble, min.	100 N
Diamètre du fil individuel, min.	2.1 mm	Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé
Matériau ressort	Acier inoxydable	Matériau embout	Argentan
Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE	Diamètre du fil individuel, max.	2.3 mm
Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-24	Certificat N° (UL)	E477798
---------------------	--------------	--------------------	---------

Date de création 26.02.2026 02:48:59 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins


IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

SC-RJ



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24 pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Type	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Version	
Référence	1278420000	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP20	
GTIN (EAN)	4050118069129		
Qté.	100 ST		

...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

Informations générales de commande

Type	HTX-IE-POF	Version	
Référence	1208870000	Presse	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Qté.	1 ST		

Outils de rupture de contact



Weidmüller offre une gamme de pinces à sertir, d'outils de rupture de contact, et d'outils pour la fibre optique.

Informations générales de commande

Type	REMOVAL TOOL HD	Version	
Référence	1866730000	Outils, Outil de démontage des contacts	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Qté.	1 ST		