



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var. 1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal  
avec insert SC

### Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, multimode, FOP
Référence	<a href="#">1221010000</a>
Type	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
Qté.	1 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	37 mm	Profondeur (pouces)	1.4567 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Poids net	5.65 g		

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

### Classifications

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

### Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	500
Type de fibre	multimode, FOP	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	SCRJ
Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB		

### Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	---


## Dessins

### Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Dessin détaillé



Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central