



Interface d'accès FrontCom® Micro avec USB à IP65

Informations générales de commande

Version	Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0, Typ A-B
Référence	1222550000
Type	IE-FCM-USB-AB
GTIN (EAN)	4050118005806
Qté.	10 Pièce

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Profondeur	42.9 mm	Profondeur (pouces)	1.689 inch
Hauteur	44 mm	Hauteur (pouces)	1.7323 inch
Largeur	29.5 mm	Largeur (pouces)	1.1614 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	24.08 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Caractéristiques générales


Raccordement 1	USB A	Raccordement 2	USB B
Description de l'article	Prolongateur FrontCom Micro USB, USB 2.0	Circuit	Typ A-B
Couleur	noir	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Type de montage	Armoire de distribution, Distribution box	Blindage	Contact de blindage 360°
Degré de protection	IP65, fermé	Cycles d'enfichage	≥ 1500

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-107	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	-----------------	--------------------------	---------

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

