


## SAI-M23-BE-17-F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

### Informations générales de commande

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Version                   | Connecteur capteur/actionneur                   |
| Référence                 | <a href="#">1224330000</a>                      |
| Type                      | SAI-M23-BE-17-F                                 |
| GTIN (EAN)                | 4050118008166                                   |
| Qté.                      | 1 Pièce   |
| Statut de livraison       | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Dernière date de commande | 2026-12-31T00:00:00+01:00                       |

## SAI-M23-BE-17-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Site Web UL</a> |
| Certificat N° (UR)    | E344862                     |

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 12.68 g |
|-----------|---------|

## Conformité environnementale du produit

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption               |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                    |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP                                   | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd555fbf5cb55 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003557    | ETIM 9.0    | EC003557    |
| ETIM 10.0   | EC003557    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-23 |             |             |

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

|                               |                                     |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Nombre de pôles               | 17                                  | Codage                        | aucune                 |
| Surface du contact            | doré                                | Type de raccordement          | Coupes à souder        |
| Matériau de base du boîtier   | Polyamide thermoplastique PA 6, PBT | Matériau des contacts         | Alliage cuivre et zinc |
| Tension nominale              | 160 V                               | Courant nominal               | 8 A                    |
| Cycles d'enfichage            | > 1000                              | Degré de pollution            | 3                      |
| Type de contact               | Femelle                             | Section de raccordement, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement, min. | 0.08 mm <sup>2</sup>                |                               |                        |

**SAI-M23-BE-17-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

