

TW PRV4 0-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Série P, Séparateur, gris, 2 mm, Repérage 0-3, horizontal
Référence	1230060000
Type	TW PRV4 0-3
GTIN (EAN)	4050118013733
Qté.	10 Pièce

TW PRV4 0-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	41.1 mm	Profondeur (pouces)	1.6181 inch
Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0.0787 inch
Poids net	4.63 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...80 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.036 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Autres caractéristiques techniques

enclipsable Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Polycarbonate	Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Repérage 0-3, horizontal	Nombre d'étages	4
---------	--------------------------	-----------------	---

Dessins

