CC 85/54 O4MM MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'étiquetage est possible avec PrintJet CONNECT ou Plotter.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autocollant ou à visser)
- Ou plaquettes autocollantesPour impression personnalisée: Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appa- reillages, 54 x 85 mm, Avec alésage, jaune
Référence	<u>1248490000</u>
Туре	CC 85/54 O4MM MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118038866
Qté.	10 Pièce

Weidmüller **₹**

CC 85/54 O4MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

≤ 60 %

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme				
Dimensions et poids					
Profondeur		Profondeur (pouces)		0.0315 inch	
Hauteur		Hauteur (pouces)		2.126 inch	
Largeur		Largeur (pouces)		3.3464 inch	
Poids net	12 g				
Températures					
plage de température d'utilisation	-40100 °C	Humidité		≤ 60 %	
	-				
Conformité environnementale	au produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.038 kg CO2 eq.			
Classifications					
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04	
ECLASS 13.0		ECLASS 14.0		27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04				
Caractéristiques générales					
Couleur du matériau selon code couleurs	4				
Version	Enfichable, avec trou de fixation de 4,2 mm				
Largeur	85 mm				
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2				
Plage de température d'utilisation, max.					
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C				
Couleur	jaune				
Halogène	Non				
Matériau de base	Polyamide 66				
Caractères imprimés	sans				
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement		MultiCard		
Industries recommandées	Machines				
imprimante compatible	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2				
Nombre de repérages par combinaison					
plage de température d'utilisation	-40100 °C				
Application / fabricant	Avec alésage				

Date de création 11.11.2025 09:42:54 MEZ

Diamètre du trou de perçage

Halogène

Repérage d'équipements et appareillages

Non 4.20 mm

Niveau du catalogue / Dessins

Humidité

CC 85/54 O4MM MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation





