

## MTA 45 MF


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Accessoire de montage pour les alimentations Weidmüller.

### Informations générales de commande

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Version    | Electronics housings, Mounting flange |
| Référence  | <a href="#">1251310000</a>            |
| Type       | MTA 45 MF                             |
| GTIN (EAN) | 4050118042719                         |
| Qté.       | 1 Pièce                               |

## MTA 45 MF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 10.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.4134 inch |
| Hauteur    | 97.3 mm | Hauteur (pouces)    | 3.8307 inch |
| Largeur    | 47 mm   | Largeur (pouces)    | 1.8504 inch |
| Longueur   | 97.3 mm | Longueur (pouces)   | 3.8307 inch |
| Poids net  | 97 g    |                     |             |

## Températures

Température de stockage Température de fonctionnement

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |

## Données générales

|       |      |                     |      |
|-------|------|---------------------|------|
| Poids | 97 g | Degré de protection | IP20 |
|-------|------|---------------------|------|