

## KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

### Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage
Référence	<a href="#">1252490000</a>
Type	KLBUE 15-32 FM4
GTIN (EAN)	4032248112524
Qté.	10 Pièce

## KLBUE 15-32 FM4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2.5197 inch
Hauteur	50.5 mm	Hauteur (pouces)	1.9882 inch
Largeur	34.5 mm	Largeur (pouces)	1.3583 inch
Poids net	82.4 g		

### Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.228 kg CO2 eq.	

### Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	TS 35	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	monté		

### Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	--------	-------------------------------------	------

### Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Barrette de liaison équipée	TS 35
---------------------------------	-----	-----------------------------	-------

### Caractéristiques nominales

Section nominale	32 mm <sup>2</sup>
------------------	--------------------

### Généralités

Instruction de montage	TS 35	Barrette de liaison équipée	TS 35
------------------------	-------	-----------------------------	-------

### Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	32 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccords	1	Diamètre de câble, max.	32 mm

### KLBUE 15-32 FM4

## Caractéristiques techniques

Diamètre de câble, min.	15 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	32 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement, semi-rigide, min.	15 mm <sup>2</sup>		