## **KLBUE 10-20 FM4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

#### Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blin- dage
Référence	<u>1252510000</u>
Туре	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
Qté.	10 Pièce

## **KLBUE 10-20 FM4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments					
ROHS	Conforme				
Dimensions et poids			,		
Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1.5748 inch		
Hauteur	50.5 mm	Hauteur (pouces)	1.9882 inch		
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch		
Poids net	36.9 g	3 11 /			
Températures			_		
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C		
Température d'utilisation permanente,	-60 °C	Température d'utilisation permanente,	130 °C		
min.		max.	150 0		
Conformité environnemental	e du produit				
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption				
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids				
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.097 kg CO2 eq.				
Classifications		2321 19 00 2 34			
Olassifications					
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020		
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020		
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50		
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50		
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50		
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20		
ECLASS 15.0	27-25-01-20				
Autres caractéristiques techr	niques				
Instruction de montage	TS 35	Version à l#92épreuve de	Non		
Type de montage	monté	I#92explosion			
Caractéristiques des matéria	ux		·		
Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None		
Caractéristiques du système			_		
Flasque de fermeture nécessaire	Non	Barrette de liaison équipée	TS 35		
Caractéristiques nominales					
Section nominale	20 mm²				
Instruction de montage	TS 35	Barrette de liaison équipée	TS 35		
monage	10 00	Barrotto do ilaison equipee	10 00		

Date de création 13.11.2025 07:56:15 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données

## **KLBUE 10-20 FM4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	26 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	20 mm
Diamètre de câble, min.	10 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	20 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	10 mm <sup>2</sup>		

Niveau du catalogue / Dessins