

## KLBUE 4-13.5 FM4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

### Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage
Référence	<a href="#">1252520000</a>
Type	KLBUE 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	4032248112548
Qté.	10 Pièce

## KLBUE 4-13.5 FM4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	31.5 mm	Profondeur (pouces)	1.2402 inch
Hauteur	50.5 mm	Hauteur (pouces)	1.9882 inch
Largeur	20.5 mm	Largeur (pouces)	0.8071 inch
Poids net	21.94 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.107 kg CO2 eq.	

## Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	TS 35	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	monté		

## Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	--------	-------------------------------------	------

## Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Barrette de liaison équipée	TS 35
---------------------------------	-----	-----------------------------	-------

## Caractéristiques nominales

Section nominale	10 mm <sup>2</sup>
------------------	--------------------

## Généralités

Instruction de montage	TS 35	Barrette de liaison équipée	TS 35
------------------------	-------	-----------------------------	-------

## Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	22 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccords	1	Diamètre de câble, max.	13.5 mm

## Fiche de données

### KLBUE 4-13.5 FM4

## Caractéristiques techniques

Diamètre de câble, min.	4 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	13.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement, semi-rigide, min.	4 mm <sup>2</sup>		