


KLBUE 3-8 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage
Référence	1252530000
Type	KLBUE 3-8 FM4
GTIN (EAN)	4032248112531
Qté.	10 Pièce

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	26 mm	Profondeur (pouces)	1.0236 inch
Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1.9685 inch
Largeur	14.5 mm	Largeur (pouces)	0.5709 inch
Poids net	15.14 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.069 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	TS 35	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	monté		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	--------	-------------------------------------	------

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Barrette de liaison équipée	TS 35
---------------------------------	-----	-----------------------------	-------

Caractéristiques nominales

Section nominale	8 mm ²
------------------	-------------------

Généralités

Instruction de montage	TS 35	Barrette de liaison équipée	TS 35
------------------------	-------	-----------------------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	18 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccords	1	Diamètre de câble, max.	8 mm

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Diamètre de câble, min.	3 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	8 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	3 mm ²		