

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage
Référence	1252540000
Type	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Qté.	10 Pièce

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2.5197 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	34.5 mm	Largeur (pouces)	1.3583 inch
Cote de fixation largeur	33.5 mm	Poids net	91.4 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.226 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Rail C avec 16 mm d'ouverture	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
Type de montage	Vis		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	gris	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	------	-------------------------------------	------

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Non	Barrette de liaison équipée	TS 27
---------------------------------	-----	-----------------------------	-------

Caractéristiques nominales

Section nominale	32 mm ²
------------------	--------------------

Généralités

Instruction de montage	Rail C avec 16 mm d'ouverture	Barrette de liaison équipée	TS 27
------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	32 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccords	1	Diamètre de câble, max.	32 mm

Fiche de données

KLBUE 15-32 CPF16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Diamètre de câble, min.	15 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	32 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	15 mm ²		