Fiche de données

THM WO VIN 25/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.
• Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
• Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 3.2 - 4.8 mm, 25 x 25 mm, blanc
Référence	1253150000
Type	THM WO VIN 25/25 WS
GTIN (EAN)	4050118045673
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

THM WO VIN 25/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0026 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0.9842 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0.9842 inch
Poids net	743 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	
Couleur du matériau selon code couleurs	9	
Type d'impression	vierge	
Version	autoadhésif	
Largeur	25 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	blanc	
Halogène	Oui	
Matériau de base	Film vinyle	
Caractères imprimés	sans	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes
Taille de plage de repérage	10 x 25 mm	
Agrément selon UL 969	Non	
imprimante compatible	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers	
plage de température d'utilisation	-40...80 °C	
Nombre par rouleau	5000	

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, max.	120 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.75 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	4.8 mm

Fiche de données

THM WO VIN 25/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur du conducteur, min.	3.2 mm	Diamètre extérieur du conducteur	3.2 - 4.8 mm
Section de raccordement de conducteur	0.75 - 120 mm²		

THM WO VIN 25/25 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

