

ADAP NPT1-1/4-M40-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les adaptateurs de la série ADAP offrent flexibilité et polyvalence en remplissant les entrées inutilisées des équipements Ex, tout en maintenant une protection antidéflagrante Ex d, une protection contre les explosions Ex e à sécurité accrue et un indice de protection IP66/67/68.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | ADAP (adaptateur Klippon Ex), Adaptateur, droit, 1 1/4" NPT ,M 40, Laiton, nickelé |
| Référence | 1263230000 |
| Type | ADAP NPT1-1/4-M40-W |
| GTIN (EAN) | 4050118092707 |
| Qté. | 12 Pièce |

ADAP NPT1-1/4-M40-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|-------------|
| Largeur | 52 mm | Largeur (pouces) | 2.0472 inch |
| Longueur | 39 mm | Longueur (pouces) | 1.5354 inch |
| Poids net | 226 g | | |

Températures

Température de fonctionnement -50 °C...120 °C

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Diamètre du câble extérieur, max. | 32 mm | Diamètre du câble extérieur, min. | 1 mm |
| Couple de serrage | 113 Nm | Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C | Pas de vis | 2.21 mm |
| Halogène | sans halogène | Normes | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| Taille de clé 1 | 48 mm | Degré de protection | IP66 |
| Presse-étoupe | NPT 1-1/4" | Matériau de base | Laiton, nickelé |
| Filetage (extérieur) | 1 1/4" NPT | Filetage (intérieur) | M 40 |
| Longueur du filetage | 16 mm | Type de protection contre l'ignition | Ex d - antidéflagrant, Ex e - sécurité accrue |
| Notice d'installation | Voir les instructions de montage | | |

Numéros de certificat du presse-étoupe

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Identification | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Numéro de certificat du presse-étoupe (CCC) | 2020322313000069 |

Date de création 19.02.2026 09:54:29 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

ADAP NPT1-1/4-M40-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Certificat N° (IECEX)

IECEXTPS 16.0004X
