

Commandes sur demande
uniquement



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	1266370000
Type	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Qté.	1 Pièce

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	280 mm	Profondeur (pouces)	11.0236 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15.3543 inch
Largeur	410 mm	Largeur (pouces)	16.1417 inch
Poids net	23000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,14 - 0,34 mm ² (~AWG 26 - 22)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1,5 s	Section de l'embout, max.	0.34 mm ²
Section de l'embout, min.	0.14 mm ²	Longueur de sertissage	6/8 mm
Consommables	Cosses non fixées, avec et sans isolants	Longueur embout	10/12 mm
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz

