

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Câbles confectionnés IE, câble fibre optique de brassage, POF, SC-RJ-SC-RJ, noir

### Informations générales de commande

Version	Câble de raccordement, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, Polyéthylène, 10 m
Référence	<u>1273430100</u>
Туре	IE-FPOZ2EE0010MSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118063127
Qté.	1 Pièce



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Longueur	10 m	Longueur (pouces)	393.7008 inch
Poids net	98 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-20 °C80 °C
Température de pose	_		20 000 0
Conformité environnement	ale du produit		,
	•		
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
Classifications			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-06-10-03 27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		
Constitution du câble			
Diamètre de la gaine	2,2 * 4,5 mm	Couleur de la gaine	noir
Nombre de conducteurs	2	Isolation	PE
Matériau de la gaine	Polyéthylène	Constitution de câble	ZIPCORD
Diamètre du c#9cur	980 µm		
Fibre optique			
T 1 61	FOR	A(	. 400 IB (I ) 050
Type de fibre Perte d'insertion	FOP ≤ 1.0 dB	Atténuation Bande passante	≤ 160 dB/km à 650 nm ≥ 100 MHz*km à 650 nm
	2 1,0 db	вание раззание	2 100 WHZ KIII a 030 IIIII
Mâle			
Prise de raccordement à droite	SC-RJ, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé	Prise de raccordement à gauche	SC-RJ, IP20, Contact mâle droit, Prise mâle, Plastique non blindé
Mâle droite			
Prise de raccordement à droite	SC-RJ, IP20, Contact mâle,		
. nos de l'accordentent à droite	droit, Prise mâle, Plastique, non blindé		

Date de création 02.12.2025 12:06:51 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

## Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche SC-RJ, IP20, Contact mâle,

droit, Prise mâle, Plastique,

non blindé

### Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Force d'extraction	≤ 160 N	Halogène	Non
Rayon de courbure min, multiple	25 mm	Rayon de courbure, min., unique	25 mm
Cycles de courbure	10.000		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# IE-FPOZ2EE0010MSJ0SJ0-X




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

### Dessin détaillé





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessoires

#### **V0** material



Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. Il sont réalisés dans un matériau exempt d'halogène, avec classe d'inflammabilité VO/V2. SlimFix est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

### Avantages:

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V0/V2
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si la section du câble est supérieure à 16,0 mm²
- Repères au format MultiCard éprouvé

#### Informations générales de commande

Туре	VT SF 5/21 MC NE WS VO	Version
Référence	<u>1689470001</u>	SlimFix, Repères de fils et de câbles, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190872571	blanc
Qté.	160 ST	
Туре	VT SF 6/21 MC NE WS VO	Version
Type Référence	VT SF 6/21 MC NE WS VO 1730560001	Version SlimFix, Repères de fils et de câbles, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm,
• •		

Niveau du catalogue / Dessins 5