

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP20
Référence	1278420000
Type	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Qté.	100 Pièce

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	26.5 mm	Profondeur (pouces)	1.0433 inch
Hauteur	5.8 mm	Hauteur (pouces)	0.2283 inch
Poids net	1.95 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de pose	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Douille de sertissage de rechange	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Diamètre de la gaine, max.	3.6 mm	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	1000	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Force d'arrachement du câble, min.	100 N
Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression	Matériau ressort	Acier inoxydable
Matériau embout	Argentan	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Diamètre du fil individuel, max.	2.2 mm	Matériau douille à sertir	Cuivre, nickelé

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-24
---------------------	--------------

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Kits de sertissage



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Type	TOOL SET IE-POF	Version	
Référence	1208930000	Pince à sertir:	HTX-IE-POF, Outil à dénuder:
GTIN (EAN)	4032248990283		Multi-Stripax IE-POF
Qté.	1 ST		

...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

Informations générales de commande

Type	HTX-IE-POF	Version	
Référence	1208870000	Presse	
GTIN (EAN)	4032248990269		
Qté.	1 ST		

Outils de rupture de contact



Weidmüller offre une gamme de pinces à sertir, d'outils de rupture de contact, et d'outils pour la fibre optique.

Informations générales de commande

Type	REMOVAL TOOL HD	Version	
Référence	1866730000	Outils, Outil de démontage des contacts	
GTIN (EAN)	4032248437054		
Qté.	1 ST		

Accessoires

www.weidmueller.com

Ciseaux



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

Informations générales de commande

Type	SCISSORS KEVLAR	Version
Référence	1208910000	Ciseaux électriques
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qté.	1 ST	