



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /  
14

### Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP67 avec boîtier
Référence	<a href="#">1278430000</a>
Type	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Qté.	100 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	26.5 mm	Profondeur (pouces)	1.0433 inch
Hauteur	5.8 mm	Hauteur (pouces)	0.2283 inch
Poids net	3 g		

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

### Caractéristiques générales

Description de l'article	Douille de sertissage de rechange	Couleur	autres
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Matériau embout	Argentan