

## ETA 1180 01 0.25A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



En tant qu'accessoires pour notre large portefeuille de blocs de jonction à fusible de produit, nous offrons également les liens de fusible appropriés. La gamme comprend des fusibles de protection (fusibles pour courant faible) de 5x20 mm à 10x38 mm, des liaisons de fusible E 14 à E 18, ainsi que des fusibles automobiles et des disjoncteurs automatiques. Bagues de jauge pour le rond supports fusibles du portefeuille global.

### Informations générales de commande

Version	Fusible pour courant faible, 0.25 A
Référence	<a href="#">1278860000</a>
Type	ETA 1180 01 0.25A
GTIN (EAN)	4050118091441
Qté.	5 Pièce

## Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

### Agréments

ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	52.3 mm	Profondeur (pouces)	2.0591 inch
Hauteur	24.4 mm	Hauteur (pouces)	0.9606 inch
Largeur	8.2 mm	Largeur (pouces)	0.3228 inch
Poids net	10.6 g		

### Températures

Température ambiante -5 °C...40 °C

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		

### Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage Montage direct Type de montage enfiché

### Caractéristiques des matériaux

Couleur noir

### Caractéristiques du système

Version Élément fusible

### Caractéristiques nominales

Tension nominale 64 V Courant nominal 0.25 A

### Généralités

Instruction de montage Montage direct